

# Cilindru rotund DPRA-N-3/4"-1.5-NGP4-N

Numar piesa: 8217826

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Cursa                                       | 1.5 țol  |
| Ø piston                                    | 3/4"   |
| Filet tije piston                           | 1/4-28 UNF-2A  |
| Amortizare                                  | fara amortizare  |
| Pozitie de instalare                        | orice  |
| Capatul tijeii pistonului                   | Filet exterior   |
| Structura constructiva                      | Piston<br>Tija de piston<br>Teava de cilindru                      |
| Detectarea pozitiei                         | fara   |
| Siguranta la rascuire/ghidaj                | tija de piston rotunda   |
| Presiune de lucru                           | 9.99 psi...150 psi   |
| Mod de functionare                          | cu dubla actiune   |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune                                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364 zona III   |
| Temperatura ambianta                        | -40 °F...300 °F  |
| Greutate produs                             | 0.32 lb  |
| Conexiune pneumatica                        | 1/8 NPT  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |
| Material garnituri                          | NBR  |
| Material tija de piston                     | otel inoxidabil aliaj inalt  |
| Material teava cilindru                     | Otel inoxidabil aliaj inalt  |