

Cilindru rotund DPRA-N-1 1/16"-1-SME-N

Numar piesa: 8217841

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	1 țol
Ø piston	1 1/16"
Filet tije piston	5/16-24 UNF-2A
Amortizare	fara amortizare
Pozitie de instalare	orice
Capatul tijeii pistonului	Filet exterior
Structura constructiva	Piston Tija de piston Teava de cilindru
Detectarea pozitiei	fara
Siguranta la rascuire/ghidaj	tija de piston rotunda
Presiune de lucru	9.99 psi...150 psi
Mod de functionare	cu simpla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-40 °F...300 °F
Greutate produs	0.33 lb
Conexiune pneumatica	1/8 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Material teava cilindru	Otel inoxidabil aliaj inalt