


**Cablu**  
**NEYM-F- -Q9**  
Numar piesa: 8242219

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Greutate produs                                      | 0.223 kg...6.69 kg                                                                                            |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                      | 0 V...850 V                                                                                                   |
| Domeniu de tensiune de lucru CA                      | 0 V...630 V                                                                                                   |
| Capacitate de transport al curentului                | 17.8 A                                                                                                        |
| Conexiune conductor de protectie                     | indisponibil                                                                                                  |
| Diametrul cablului                                   | 11.5 mm                                                                                                       |
| Ansamblu cablu                                       | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ) + (4 x 0,14 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,2 mm <sup>2</sup> ) |
| Tip de protectie                                     | IP00                                                                                                          |
| Temperatura ambianta                                 | 90 °C                                                                                                         |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | 90 °C                                                                                                         |
| Temperatura de depozitare                            | 70 °C                                                                                                         |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                                                |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                                                                  |
| Material manta de cablu                              | TPE-E                                                                                                         |
| Culoare manta de cablu                               | gri                                                                                                           |