

# Муфта EAMC-30-35-11-12

№ изделия: 123051

FESTO

Для электромеханического привода с сервомотором



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	11 mm
Установочный диаметр 2	12 mm
Размер	30
Номинальная длина	35 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	9,2 Nm
Вес продукта	45 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)