

Пневмораспределитель VLHE-3-1/4-B

№ изделия: 14330

FESTO

нормально закрытый, клапан плавного пуска, отдельно или вместе с блоками подготовки воздуха S-серии.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Структура проекта	Тарельчатое седло
Тип уплотнения	мягкий
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Ручное дублирование	Толкающий
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	1.200 l/min
Время выключения	23 ms
Время включения	8 ms
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Условный проход	8 mm