



# Фильтр тонкой очистки LFMB-1-H-A

№ изделия: 162820

FESTO

с 1 мкм фильтроэлементом, металлический защитный кожух.  
Снимается, доступен до конца 2008



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Вертикальный +/- 5°
Степень фильтрации	1 µm
Эффективность фильтра	99,9999 %
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Тканевый фильтр
Индикация перепада давления	Манометр
Входное давление 1	0 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	5.200 l/min
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух, фильтрация 5 мкм
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	1,5 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Опция Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1
Пневматическое подключение, канал 2	G1
Информация о материал, фильтр	Борно-кремниевое волокно
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка
Информация о материале, стакан	Цинковая штамповка