

# Пневмоостров VIFB-04-D-2-B

№ изделия: 18924

FESTO

с Feldbus-присоединением, размер 2.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Примерное  
представление

## Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный 5/2 бистабильный 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З.
Стандартный номинальный расход	2.300 ... 4.000 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Электрическое подключение	Feldbus Встроенный контроллер
Макс. количество распределителей	16
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип управления	электрический
Тип пневмоострова	04
Структура проекта	Каретка поршня
Питание пилотного каскада	внешний Внутренний
Структура пневмоострова	модульный и расширяемый
Индикатор позиции переключения	LED
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Номинальное рабочее напряжение AC	110 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура среды	-10 ... 60 °C