

Полимерный пневмошланг PL-13-BL

№ изделия: 4103

FESTO

Для штуцеров СК и N

Максимальное давление допустимо при максимальной температуре.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	17,6 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	100 mm
Внутренний диаметр	13 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	0 ... 7 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-10 ... 35 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,135 kg/m
Цвет	голубой
Твердость по Шору	A 85 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	PVC-P