

Полимерный пневмошланг PC-9-VL

№ изделия: 5031

FESTO

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	15 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	47,5 mm
Внутренний диаметр	9 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	0 ... 10 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Температура окружающей среды	-10 ... 35 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,136 kg/m
Цвет	голубой
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	PVC-P