

Фильтр LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

№ изделия: 526302

Продукт будет снят с производства

FESTO

С резьбовой соединительной плитой, полуавтоматический отвод конденсата

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Микро
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полуавтоматический
Структура проекта	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Макс. объем конденсата	3 см ³
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Стандартный номинальный расход	290 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Чистота воздуха на выходе	Инертные газы Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	64 g
Тип крепления	с принадлежностями Линейный монтаж Опция
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/8-27
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/8-27
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, фильтр	PE
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	PC