


vložená doska tlakového regulátora LR-ZP-B-D-3-CT

číslo dielca: 165858

FESTO

pre ISO-ventily

Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 5599-1
integrovaná funkcia	regulátor tlaku
Konštrukčné vyhotovenie	piest
Oblasť regulácie tlaku	0 ... 12 bar
Vstupný tlak 1	≤ 14 bar
Hmotnosť výrobku	1.220 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok Oceľ