Vákuová prísavka
ESS-15X45-ON

Číslo dielu: 189415



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	6 mm
Veľkosť prísavky	15x45 mm
Objem prísavky	1.57 cm^3
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	oválna, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	32 N
Horizontálna priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	43 N
Priečna sila vertikálna pri menovitom prevádzkovom tlaku	35 N
Hmotnosť výrobku	23.8 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M10
Farba	čierna
Shore tvrdosť	50 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR