



jednotka údržby FRCS-1/2-D-7-DI-MAXI-A

číslo dielca: 194994

FESTO

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač,
typový rad S, s uzamykateľnou regulačnou hlavou.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	43 cm ³
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Vstupný tlak 1	1,5 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,4 bar
Štandardný menovitý prietok	4.500 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.600 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre šálku	PC