

Napojenie pneumatiky

CPX-GP-CPA-10


číslo dielca: 195710

Výbehový typ

pre modulárny elektrický terminál CPX.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozhranie ventilového terminálu	Typ 12, CPA10
Diagnostika	- Zlomenie kábla pre každú elektrickú cievku - Skrat na ventiloch - Podpätie na ventiloch
Max. počet miest na ventily	24 pri monostabilných ventiloch
LED ukazovatele	- 1 Hromadná diagnostika - Stav kanálu na ventiloch
parametrizácia	Kontrola prerušenia kábla/kanálu Kontrola skratu Kontrola záťažového napätia Idle Mode na kanál Sily na jeden kanál Failsafe na kanál
Ochrana (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý ventilový výstup
Rozsah pracovného napätia DC	20,4 ... 26,4 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 15 mA (napájanie pre elektroniku) Typ. 30 mA (výkonové napájanie pre ventily)
Max. napájanie na jeden kanál	0,2 A
Max. celkový prúd na modul	4 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	Áno pri dodatočnom napájaní
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Elektrické ovládanie	Fieldbus
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený