

kruhový valec DGS-40- -



číslo dielca: 2711

Výbehový typ

FESTO

bez tlmenia v konc. polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 2.000 mm
priemer piesta	40 mm
Tlmenie	bez tlmenia
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	0,6 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	633 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	754 N
Pneumatická prípojka	G1/4