


Zástrčka NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN

Číslo dielu: 5195381

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	IEC 61754-24
Protokol	Ethernet PROFINET LWL
Prídavné funkcie	spĺňa požiadavky podľa AIDA
Trvanlivosť pripojenia	100
Káblový výstup	priamy
Hmotnosť výrobku	84 g
Optický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Optický prípoj 1, tvar	hranatý
Optický prípoj 1, pripojovacia technika	SC-RJ podľa IEC 61754-24
Optický prípoj 1, počet pinov/žíl	2
Optický prípoj 1, obsadené piny/žily	2
Optický prípoj 1, pripojovací obrazec	00995772
Optický prípoj 1, spôsob upevnenia	Funkcia Push-Pull s aretáciou proti neúmyselnému potiahnutiu
Optický prípoj 1, priemer koncovky	2.5 s
Optický prípoj 2, pripojovacia technika	Upínacia matica
Uťahovací moment	0.42 Nm
Priemer žily	0.98 s...1 s
Typ žily	Polymérové vlákno
Dĺžka hriadeľa	650 nm
Test na požiaru odolnosť	UL94 V-0
Priemer kábla	5.5 s...10 s
Druh krytia	IP65 IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Skladovacia teplota	-40 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Farba telesa	strieborný

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnění	NBR TPE
Materiál koncovky	Zliatina medi