

Teleso spojky EAMK-A-F37-44A/C

číslo dielca: 534394

FESTO

pre elektrickú os s ozubeným remeňom DGE-...-RF



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Kód rozhrania, pohon	F37
Kód rozhrania, teleso spojky	44A 44C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS