


Zaslepovacia zátka NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Číslo dielu: 8090740

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	34 mm
Výška	22.4 mm
Dĺžka	69.2 mm
Hmotnosť výrobku	75.4 g
Veľkosť balenia	1
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	pre RJ45 a SC-RJ
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Push Pull
Druh krytia	IP65 IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Skladovacia teplota	-40 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Farba telesa	strieborný
Materiál telesa	Zinkový tlakový odlatok, poniklovaný
Materiál tesnení	NBR
Test na požiaru odolnosť	UL94 V-0