

Škrtenie-Sada VMPA14-FT-NW0.3-1.7

Číslo dielu: 8129129

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtiaca funkcia
Pneumatický prípoj 1	Pripojovacia doska
Spôsob upevnenia	upnutý
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	3.5 l/min...115 l/min
Prevádzkový tlak	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Veľkosť	14
Menovitá šírka	0.3 s...1.7 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	2
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...40 °C
Teplota média	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.6 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál držiaka	POM
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina