


Brzdový odpor CACR-KL2-21-W3600

Číslo dielu: 8140961

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	600
Montážna poloha	voľná konvekcia zvislo
Impulzná energia brzdového odporu pri 380 V	21600 Ws
Impulzná energia brzdového odporu pri 780 V	21600 Ws
Výkon pri 35% ED a 20°C	3600 W
Menovitý výkon brzdového odporu	1440 W
Menovitý výkon brzdového odporu pri 380 V	1440 W
Menovitý výkon brzdového odporu pri 780 V	1440 W
Hodnota odporu	21 Ω
Povolenie	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	8000 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: s priechodným otvorom s príslušenstvom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS