

Elektromagnetická cievka VACF-B-R4-1L

Číslo dielu: 8150877

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Spôsob ovládania | elektrický |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Zodpovedá norme | DESINA IEC 61010-1 |
| Indikácia stavu signálu | LED |
| Doba zopnutia | 100% |
| Trieda izolačného materiálu | H |
| Trieda izolačného materiálu smaltovaného drôtu | H |
| Parametre cievky | 24 V DC: 3,4 W |
| Prípustné výkyvy napätia | +/- 10 % |
| Povolenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -20 °C...50 °C |
| Druh krytia | IP65 |
| Teplota okolia | -20 °C...50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 49.5 g |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | Zástrčka |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101 |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl | 4 |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia | Aretácia skrutkou |
| Spôsob upevnenia | s ryhovanou maticou |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | PA Oceľ |
| Materiál elektromagnetickej cievky | Meď Oceľ Termoplast |
| Materiál vinutia | Meď |