

Adaptér SASC-F5-A-M12-S

Číslo dielu: 8156703

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovedá norme | EN 61076-2-101 |
| Rozsah prevádzkového napätia AC | 0 V...30 V |
| Rozsah prevádzkového napätia DC | 0 V...30 V |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EÚ RoHS |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK RoHS |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Trieda čistoty priestoru | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1 |
| Druh krytia | IP65 |
| Teplota okolia | -25 °C...85 °C |
| Hmotnosť výrobku | 30 g |
| Elektrický prípoj 1, funkcia | Strana prevádzkového zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | Zásuvka |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup | priamy |
| Elektrický prípoj 1, tvar | okrúhly tvar |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika | M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101 |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl | 5 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily | 4 |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia | Aretácia skrutkou so šesťhranom SW13 a pozdĺžnou drážkou otočný |
| Elektrický prípoj 1, kompatibilný spôsob upevnenia | Kompatibilné s aretáciou so skrutkou, otočné/neotočné |
| Elektrický prípoj 1, priradenie prípojov | Pin 1 = BN Pin 2 = WH Pin 3 = BU Pin 4 = BK |
| Elektrický prípoj 1, zobrazenie | bez |
| Elektrický prípoj 2, funkcia | Strana riadenia |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja | Zástrčka |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrický prípoj 2, káblový výstup | priamy |
| Elektrický prípoj 2, tvar | okrúhly tvar |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101 |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl | 5 |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily | 4 |
| Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia | Aretácia skrutkou so šesťhranom SW13 a pozdĺžnym drážkovaním otočný |
| Elektrický prípoj 2, kompatibilný spôsob upevnenia | Kompatibilné s aretáciou so skrutkou, otočné/neotočné |
| Elektrický prípoj 2, priradenie prípojov | Pin 1 = BN Pin 3 = BU Pin 4 = BK Pin 5 = WH |
| Elektrický prípoj 2, zobrazenie | bez |
| Dĺžka kábla | 0.3 m |
| Polomer ohybu, pevné uloženie kábla | 14 s |
| Priemer kábla | 4.5 s |
| Farba telesa | čierna |
| Pokyny k materiálu | Bezfreónové V zhode s RoHS bez kadmia bez obsahu halogénov bez esteru kyseliny fosforečnej |
| Materiál telesa | TPE-U(PUR) |