

Jednorazový hrot pipety DHAP-20-TA1FS-P960R

Číslo dielu: 8160285

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Objem	20 µl
Veľkosť balenia	960
Konštrukcia	Upevnenie pipetovacích hrotov pre 20...1000 µl, jednosmerné pipetovacie hroty spoločnosti Festo
Typ balenia	Stojan
Filter	áno
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: bez DNA: < 32 pg menschlische DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitzových jednotiek/µl Endotoxín: $\leq 0,001$ EU/ml Rnase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitzových jednotiek/µl
Sterilita	SAL 1E-6, predsterilizované
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	5 °C...40 °C
Poznámka k teplote skladovania	krátkodobo pre prepravu v obaloch -25 ... 55 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 90 % nekondenzujúca
Podmienky prostredia	Atmosférický tlak 80 ... 106 kPa
Teplota okolia	5 °C...40 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál špičky pipety	PP