

Jednorazový hrot pipety DHAP-300-TA1FS-P960R

Číslo dielu: 8160286

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Objem | 300 µl |
| Veľkosť balenia | 960 |
| Konštrukcia | Upevnenie pipetovacích hrotov pre 20...1000 µl, jednosmerné pipetovacie hroty spoločnosti Festo |
| Typ balenia | Stojan |
| Filter | áno |
| Bioburden | ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: bez DNA: < 32 pg menschlische DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitzových jednotiek/µl Endotoxín: $\leq 0,001$ EU/ml Rnase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitzových jednotiek/µl |
| Sterilita | SAL 1E-6, predsterilizované |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Skladovacia teplota | 5 °C...40 °C |
| Poznámka k teplote skladovania | krátkodobo pre prepravu v obaloch -25 ... 55 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 10 - 90 % nekondenzujúca |
| Podmienky prostredia | Atmosférický tlak 80 ... 106 kPa |
| Teplota okolia | 5 °C...40 °C |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál špičky pipety | PP |