

# Jednorazový hrot pipety DHAP-1000-TA1FS-P960R

Číslo dielu: 8160287

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Objem	1000 µl
Veľkosť balenia	960
Konštrukcia	Upevnenie pipetovacích hrotov pre 20...1000 µl, jednosmerné pipetovacie hroty spoločnosti Festo
Typ balenia	Stojan
Filter	áno
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: bez DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitzových jednotiek/µl Endotoxín: $\leq 0,001$ EU/ml Rnase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitzových jednotiek/µl
Sterilita	SAL 1E-6, predsterilizované
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	5 °C...40 °C
Poznámka k teplote skladovania	krátkodobo pre prepravu v obaloch -25 ... 55 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 90 % nekondenzujúca
Podmienky prostredia	Atmosférický tlak 80 ... 106 kPa
Teplota okolia	5 °C...40 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál špičky pipety	PP