

# Násuvná príruha DARF-Q13-20-1

Číslo dielu: 8163623

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Adaptér pre otočný pohon
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Trieda 9 podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. ohybový moment	5 Nm
Maximálne axiálne statické zaťaženie	350 N
Hmotnosť výrobku	66 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál dutinky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál skrutiek	Oceľ, s povrchovou úpravou