


# Prírubový manometer PAGN-P-40-1.6M-G14-CPA

Číslo dielu: 8178627

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota  |
|---|--|
| Rozsah indikácie                        | 0 MPa...1.6 MPa                                      |
| Zodpovedá norme                         | EN 837-1   |
| Menovitá veľkosť manometra              | 40   |
| Konštrukcia                             | Manometer s Bourdonovou trubicou                     |
| Spôsob upevnenia                        | Montáž do čelného panela                             |
| Prevádzkové médium                      | Inertné plyny<br>neutrálne tekutiny                  |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | bez acetylénu<br>bez kyslíka                         |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi |
| Činiteľ striedavého zaťaženia           | 0.66   |
| Trieda presnosti merania                | 2,5  |
| Druh krytia                             | IP43   |
| Skladovacia teplota                     | -40 °C...70 °C                                       |
| Teplota média                           | -20 °C...60 °C                                       |
| Teplota okolia                          | -20 °C...60 °C                                       |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                       |
| Poloha prípojov                         | Zadná strana, v strede                               |
| Pneumatický prípoj                      | G1/4   |
| materiály v kontakte s médiom           | Mosadz   |
| Materiál naskrutkovacieho čapu          | Mosadz   |
| Materiál telesa                         | ABS  |
| Materiál priezoru                       | SAN  |
| Materiál upevňovacieho krúžka           | Oceľ   |
| Materiál skrutiek                       | Oceľ   |
| Farba telesa                            | čierna   |
| Hmotnosť výrobku                        | 80 g   |
| Stupnica                                | Jednoduchá stupnica                                  |