

Montážny mostík DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Číslo dielu: 8183116

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konštrukcia	Montážny mostík
Miesto pripojenia pre pozicionér a snímač polohy zodpovedá norme	VDI/VDE 3845 veľkosť AA 1 VDI/VDE 3845 veľkosť AA 2 VDI/VDE 3845 veľkosť AA 3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...50 °C
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	100 g
Spôsob upevnenia	na prírubu podľa ISO 5211
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál montážneho mostíka	PA
Materiál matice	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál kotúča	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ