


Pripojovacia doska VABS-K3-16S-20-U14-P

Číslo dielu: 8187600

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Veľkosť | 16 |
| Menovitá šírka | 2 s |
| Veľkosť ventilu | 16 s |
| Fluidný prípoj | Vnútorňý závit 1/4 UNF28 UNF-2B |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Konštrukcia | Smer pripojenia z boku |
| Max. počet ventilových pozícií | 1 |
| Smer prietoku | reverzibilný |
| Prevádzkové médium | Kvapalné médiá Plynné médiá |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Dbajte na odolnosť materiálov, ktoré sú v kontakte s médiami |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Skladovacia teplota | -20 °C...70 °C |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Teplota média | 0 °C...50 °C |
| Teplota okolia | 0 °C...50 °C |
| Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov | 0.3 Nm |
| Max. moment zatiahnutia závitovej spojky | 0.5 Nm |
| Max. uťahovací moment | 0.6 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 9 g |
| Spôsob upevnenia, pripojovacia doska | s priechodným otvorom |
| Spôsob upevnenia ventilu | s vnútorným závitom |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál pripojovacej dosky | PEEK |