

Prípojovacia doska VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1

Číslo dielu: 8188509

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Kanálová štruktúra 1001
Ventilový prípoj zodpovedá norme	VDI/VDE 3845-1
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	-40 °C...80 °C
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	1314 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	Dizajn prípojovacích dosiek, vetranie
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná (20 µm)
Materiál tesnení	EPDM NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná (20 µm)
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ