

Prípevnenie uchopovacích čelustí EHA-G1-E20-40-GGA1-AP

Číslo dielu: 8191126

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	vertikálne upevnenie uchopovača
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	95 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál uholníka	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál strediacich prvkov	vysokolegovaná oceľ