

Jednotka guľového kohúta VAPB-A-3/4-F-40-F03-PA10

Číslo dielu: 8191920

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	2-cestný guľový ventil Kyvný pohon
Spôsob ovládania	pneumatický
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Rp3/4
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Rozmiestnenie otvorov na príruby	F03
Menovitá šírka DN	20
Funkcia ventilu	2/2
Smer prietoku	reverzibilný
Prevádzkový tlak	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Menovitý tlak armatúry PN	40
Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN	6 Nm
Založené na norme	EN 10226-1
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda – bez vodnej pary neutrálne tekutiny ďalšie prietokové médiá na vyžiadanie
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Teplota média	-10 °C...200 °C
Prietok Kv	41 m³/h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Číslo materiálu telesa	2.0402 CW617N

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál sedlového tesnenia	PTFE
Materiál tesnení	HNBR PTFE
Materiál guľičky	Mosadz tvrdo chrómované
Číslo materiálu guľičky	2.0402 CW617N
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu hriadeľa	2.0401 CW614N
Hmotnosť výrobku	1670 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii