

Spojka EAMD-67-65-40-32X32-U

Číslo dielu: 8196714

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	40 s
Upínací priemer 2	32 s
Veľkosť	67
Menovitá dĺžka	65 s...65 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4500 1/min...4500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...-25 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...-25 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	430 kg.mm ²
Prenositeľný krútiaci moment	200 Nm
Hmotnosť výrobku	787 g...787 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS