

**Spojka**  
**EAMD-67-65-25-32X32-U**

Číslo dielu: 8196715

**FESTO**



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	25 s
Upínací priemer 2	32 s
Veľkosť	67
Menovitá dĺžka	65 s...65 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4500 1/min...4500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...-25 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...-25 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	430 kg.mm <sup>2</sup>
Prenositeľný krútiaci moment	115 Nm
Hmotnosť výrobku	844 g...844 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS