


Axiálna montážna sada EAMM-A-L38-57A-G2

Číslo dielu: 8197461

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|-------------------------|
| Menovitá dĺžka | 26 s...26 s |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Max. počet otáčok | 8000 1/min...8000 1/min |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota | -25 °C...-25 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Druh krytia | IP40 |
| Teplota okolia | -10 °C...-10 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 3.2 kg.mm ² |
| Prenešiteľný krútiaci moment | 3.6 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 171 g...171 g |
| Kód rozhrania akčného člena | L38 |
| Kód rozhrania vstupu motora | 57A |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |