


Axiálna montážna sada EAMM-A-N38-60H-G2

Číslo dielu: 8197463

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	41 s...41 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min...8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...-25 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...-10 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	14.5 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	16 Nm
Hmotnosť výrobku	374 g...374 g
Kód rozhrania akčného člena	N38
Kód rozhrania vstupu motora	60H
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS