


# Axiálna montážna sada EAMM-A-N48-60P

Číslo dielu: 8197468

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	41 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	14.5 kg.mm <sup>2</sup>
Prenešiteľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	328 g
Kód rozhrania akčného člena	N48
Kód rozhrania vstupu motora	60P 60PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS