


Axiálna montážna sada EAMM-A-S38-55A-G3

Číslo dielu: 8197483

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	47 s...47 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min...8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...-25 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...-10 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	6.5 Nm
Hmotnosť výrobku	260 g...260 g
Kód rozhrania akčného člena	S38
Kód rozhrania vstupu motora	55A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS