


# Axiálna montážna sada EAMM-A-S62-100A-G3

Číslo dielu: 8197486

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	80 s...80 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min...6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...-25 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...-10 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm <sup>2</sup>
Prenešiteľný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	1250 g...1250 g
Kód rozhrania akčného člena	S62
Kód rozhrania vstupu motora	100A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS