


Axiálna montážna sada EAMM-A-S48-80PB

Číslo dielu: 8197487

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	72 s...72 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min...6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...-25 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...-10 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	600 g...600 g
Kód rozhrania akčného člena	S48
Kód rozhrania vstupu motora	80PB 80R
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS