


# Axiálna montážna sada EAMM-A-D40-60P-S1-G2

Číslo dielu: 8197497

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	52 s...52 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min...8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...-25 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...-10 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5.87 kg.mm <sup>2</sup>
Prenešiteľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	340 g...340 g
Kód rozhrania akčného člena	D40
Kód rozhrania vstupu motora	60P 60PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS