

Konštrukčná zostava adaptéra HAMA-MA-B33-RA50

Číslo dielu: 8203455

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	pre uchopovač
Konštrukcia	Montážna sada
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Uťahovací moment	7 Nm
Hmotnosť výrobku	91 g
Spôsob upevnenia	po ISO 9409-1-50-4-M6
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptéra	PA-zosilený
Materiál tesnení	VMQ (silikón)
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ
Materiál kolíka valca	vysokolegovaná oceľ