

Uchopovací palec HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU

Číslo dielu: 8203480

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Min. uchopovací priemer	30 mm
Max. uchopovací priemer	55 mm
Pracovný zdvih	0 mm...55 mm
Počet uchopovacích palcov	2
Tvar	pre uchopovač
Konštrukcia	tvarovo prispôsobené trecieho charakteru
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	68 g
Farba	modrá
Shore tvrdosť	A 40 +5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál, palec uchopovača	VMQ (silikón), detekovateľný kov