

Uchopovací palec
HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU
Číslo dielu: 8203482

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	100
Min. uchopovací priemer	80 mm
Max. uchopovací priemer	110 mm
Pracovný zdvih	30 mm...125 mm
Počet uchopovacích palcov	4
Tvar	pre uchopovač
Konštrukcia	tvarovo prispôsobené trecieho charakteru
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	315 g
Farba	modrá
Shore tvrdosť	A 40 +5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál, palec uchopovača	VMQ (silikón), detekovateľný kov