


# Prípojovacia zásuvka NECL-L12G4-C2-Q10

Číslo dielu: 8203701

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Založené na norme                          | EN 61076-2-111                                        |
| Povolenie                                  | c UL us - Recognized (OL)                             |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát             | UL E474609                                            |
| Spôsob upevnenia                           | naskrutkované                                         |
| Káblový výstup                             | priamy                                                |
| Hmotnosť výrobku                           | 49.18 g                                               |
| Elektrický prípoj 1, funkcia               | Elektrické napájanie                                  |
| Elektrický prípoj 1, tvar                  | okrúhly tvar                                          |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | Zásuvka                                               |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika | M12x1, kódovanie L podľa EN 61076- 2-111              |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl       | 4                                                     |
| Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika | Skrutkovacia svorkovnica                              |
| Rozsah prevádzkového napätia DC            | 0 V...63 V                                            |
| Menovité prevádzkové napätie DC            | 63 V                                                  |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C            | 16 A                                                  |
| Odolnosť proti rázovému napätiu            | 1.5 kV                                                |
| Prípustný priemer kábla                    | 8 - 13 mm pre elektrický prípoj 1                     |
| Menovitý prierez vodiča                    | 2.5 mm <sup>2</sup><br>AWG14                          |
| Poznámka k prierezu prípoja                | max. 1,5 mm <sup>2</sup> /AWG16 pri použití koncoviek |
| Druh krytia                                | IP65<br>IP67                                          |
| Teplota okolia                             | -40 °C...105 °C                                       |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B2-L                                        |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                                        |
| Stupeň znečistenia                         | 3                                                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii             |
| Materiál telesa                            | PA                                                    |
| Materiál aretácie skrutkou                 | Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný                 |
| Materiál nástrčných kontaktov              | Zliatina medi, pozlátená                              |