

# Spojka EAMD-42-40-11-16X25-U

Číslo dielu: 8203729

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Priemer montáže 1              | 11 s                    |
| Upínací priemer 2              | 16 s                    |
| Veľkosť                        | 42                      |
| Menovitá dĺžka                 | 40 s...40 s             |
| Montážna poloha                | ľubovoľná               |
| Max. počet otáčok              | 6000 1/min...6000 1/min |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...-25 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %                |
| Teplota okolia                 | -25 °C...-25 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 38 kg.mm <sup>2</sup>   |
| Prenešiteľný krútiaci moment   | 21 Nm                   |
| Hmotnosť výrobku               | 198 g...198 g           |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS          |