

Spojka EAMC-56-58-20-25-U

Číslo dielu: 8203734

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|-------------------------|
| Priemer montáže 1 | 20 s |
| Upínací priemer 2 | 25 s |
| Veľkosť | 56 |
| Menovitá dĺžka | 58 s...58 s |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Max. počet otáčok | 5500 1/min...5500 1/min |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota | -25 °C...-25 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Teplota okolia | -25 °C...-25 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 128 kg.mm ² |
| Prenešiteľný krútiaci moment | 75 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 275 g...275 g |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |