

# Vodiaca jednotka FEN-12/16-125-KF

Číslo dielu: 8204028

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak    | Hodnota                              |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Veľkosť                  | 12/16                                |
| Zdvih                    | 125 s                                |
| Montážna poloha          | ľubovoľná                            |
| Vedenie                  | Guličkové obežné vedenie             |
| Konštrukcia              | Vedenie                              |
| Ochrana proti výbuchu    | Rešpektujte upozornenia v osvedčení  |
| Zhoda s LABS             | VDMA24364-B2-L                       |
| Teplota okolia           | -20 °C...80 °C                       |
| Max. sila Fy             | 520 N                                |
| Max. sila Fy statická    | 830 N                                |
| Max. sila Fz             | 520 N                                |
| Max. sila Fz statická    | 830 N                                |
| Max. moment Mx           | 12 Nm                                |
| Max. statický moment Mx  | 20 Nm                                |
| Max. moment My           | 7 Nm                                 |
| Max. statický moment My  | 12 Nm                                |
| Max. moment Mz           | 7 Nm                                 |
| Max. statický moment Mz  | 12 Nm                                |
| Síla posuvu              | 15 N                                 |
| Pohybovaná hmotnosť      | 311 g                                |
| Hmotnosť výrobku         | 579 g                                |
| Spôsob upevnenia         | s vnútorným závitom                  |
| Pokyny k materiálu       | V zhode s RoHS                       |
| Materiál vodiaceho prvku | Popúšťaná oceľ                       |
| Materiál telesa          | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál príruby         | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |