

Vodiaca jednotka FEN-25-200-KF

Číslo dielu: 8204039

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Veľkosť | 25 |
| Zdvih | 200 s |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Vedenie | Guličkové obežné vedenie |
| Konštrukcia | Vedenie |
| Ochrana proti výbuchu | Rešpektujte upozornenia v osvedčení |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -20 °C...80 °C |
| Max. sila Fy | 520 N |
| Max. sila Fy statická | 830 N |
| Max. sila Fz | 520 N |
| Max. sila Fz statická | 830 N |
| Max. moment Mx | 15 Nm |
| Max. statický moment Mx | 24 Nm |
| Max. moment My | 20 Nm |
| Max. statický moment My | 31 Nm |
| Max. moment Mz | 20 Nm |
| Max. statický moment Mz | 31 Nm |
| Síla posuvu | 15 N |
| Pohybovaná hmotnosť | 509 g |
| Hmotnosť výrobku | 1053 g |
| Spôsob upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál vodiaceho prvku | Popúšťaná oceľ |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál príruby | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |