


Jemný uchopovač HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Číslo dielu: 8207885

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Pracovný zdvih	0 mm...55 mm
Min. uchopovací priemer	30 mm
Max. uchopovací priemer	55 mm
Typ pohonu	pneumaticky
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Funkcia uchopovača	Adaptívna
Počet uchopovacích palcov	2
Konštrukcia	tvarovo prispôsobené trecieho charakteru
Prevádzkový tlak	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Deštrukčný tlak krytu	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Max. pracovná frekvencia uchopovača	5 Hz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Druh krytia	IP69K
Celková uchopovacia sila	5 N
Hmotnosť výrobku	240 g
Spôsob upevnenia	po ISO 9409-1-50-4-M6
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptéra	PA-zosilený

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ
Materiál, palec uchopovača	VMQ (silikón), detekovateľný kov
Materiál krytu	PA-zosilený
Farba	modrá
Shore tvrdosť	A 40 +5